

Garant GRIDLINE

Terminal del ordenador, Tipo: FR**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 948111 FR |
| GTIN | 4062406073695 |
| Clase de artículo | 9GS |

Descripción**Ejecución:**

Carcasa del monitor con ventilador para monitores de tubo de hasta 19 pulgadas. Puerta batiente con lámina de policarbonato, cerrable.

Cajón para el teclado se encaja en la posición final. Regulable en altura en tres niveles con un intervalo de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), con cerradura, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción.

Carcasa del ordenador con ventilador y 1 estante galvanizado regulable en altura, y pasacables para una colocación ordenada de cables. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cara frontal de los cajones en azul señal RAL 7016 con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

El puesto de trabajo para ordenador es compatible con los armarios GridLine profundidad 20G n.º 940001 – 940217, 940801 – 940907 y se puede combinar con estos a voluntad.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Carcasa ordenador profundidad útil | 470 mm |
| Carcasa del ordenador anchura útil | 700 mm |
| Anchura en G | 30 |
| Diagonal máxima de la pantalla | 19 pul |
| Altura | 2000 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Ventana anchura | 552 mm |
| Carcasa del monitor anchura útil | 690 mm |
| Carcasa del ordenador altura útil | 845 mm |
| Peso | 77 kg |
| Ventana altura | 532 mm |
| Carcasa del monitor altura útil | 570 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Carcasa monitor profundidad útil | 458 mm |
| Profundidad en G | 20 |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Clase de protección IP | IP 41 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tensión nominal | 250 V |
| Interruptor ON/OFF | sí |
| Tipo de enchufe entrada | E |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Tipo de producto

Estación de trabajo de ordenador

Accesorios

Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo

914221

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11