

Garant GRIDLINE

**Terminal del ordenador con puerta de impresora, Tipo: GB****Datos de pedido**

Número de pedido	948112 GB
GTIN	4062406073763
Clase de artículo	9GS

**Descripción****Ejecución:**

**Carcasa del monitor con ventilador** para monitores de tubo de hasta 19 pulgadas. Puerta batiente con lámina de policarbonato, cerrable.

**Cajón para el teclado** se encaja en la posición final. Regulable en altura en tres niveles con un intervalo de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), con cerradura, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción.

**Carcasa del ordenador con ventilador** y 1 estante galvanizado regulable en altura, y pasacables para una colocación ordenada de cables. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave.

**Función:**

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cara frontal de los cajones en azul señal RAL 7016 con **recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

**El puesto de trabajo para ordenador es compatible con los armarios GridLine profundidad 20G n.º 940001 – 940217, 940801 – 940907 y se puede combinar con estos a voluntad.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Carcasa del monitor altura útil	570 mm
Carcasa monitor profundidad útil	458 mm
Peso	77 kg
Dimensiones puerta impresora	236×290 mm
Altura	2000 mm
Anchura en G	30
Ventana altura	532 mm
Carcasa del ordenador altura útil	845 mm
Carcasa del ordenador anchura útil	700 mm
Profundidad	500 mm
Anchura	750 mm
Ventana anchura	552 mm
Carcasa del monitor anchura útil	690 mm
Profundidad en G	20
Carcasa ordenador profundidad útil	470 mm
Diagonal máxima de la pantalla	19 pul
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Clase de protección IP	IP 41
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	G
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

---

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo	914221