

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DK



Datos de pedido

Número de pedido	948121 DK
GTIN	4062406073831
Clase de artículo	9GS

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana con compartimento fijo para cable. Carcasa de ordenador con ventilador en la tapa de la carcasa y un estante regulable. Cajón para el teclado con cerradura, con apoyo de bambú para las manos, altura regulable en 3 niveles a intervalos de 60 mm. El cajón para el teclado se encaja en la posición final. Bandeja portaobjetos de bambú.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Profundidad en G	20

Carcasa del monitor altura útil	460 mm
Profundidad	500 mm
Carcasa del monitor anchura útil	690 mm
Anchura en G	30
Altura	1740 mm
Peso	82 kg
Carcasa monitor profundidad útil	230 mm
Estructura inferior anchura útil	700 mm
Estructura inferior altura útil	645 mm
Clase de protección IP	IP 41
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	K
Tensión nominal	250 V
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

Accesorios

Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo	914221
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11