

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DK**Datos de pedido**

Número de pedido	948131 DK
GTIN	4062406073954
Clase de artículo	9GS

Descripción**Ejecución:**

El **cajón para el teclado** encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción. Pieza superpuesta con cajón para el teclado con chapa perforada lateral \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos Easyfix y soportes. **Carcasa de ordenador** con **ventilador** y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de bambú.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	1020 mm
Profundidad en G	20

Anchura en G	30
Profundidad	500 mm
Peso	69 kg
Anchura	750 mm
Estructura inferior altura útil	645 mm
Estructura inferior anchura útil	700 mm
Clase de protección IP	IP 41
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	K
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	250 V
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------