

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo de ordenador con puerta de impresora, desplazable, Tipo: GB****Datos de pedido**

Número de pedido	948142 GB
GTIN	4062406074128
Clase de artículo	9GS

**Descripción****Ejecución:**

El **cajón para el teclado** encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción. Pieza superpuesta con cajón para el teclado con chapa perforada lateral  $\square$  9x9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos Easyfix y soportes. **Carcasa de ordenador con ventilador** y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de bambú. Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad  $\varnothing$  125 mm y tiradores deslizantes.

**Función:**

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Dimensiones puerta impresora	236x290 mm
Anchura	750 mm

Profundidad	500 mm
Altura	1170 mm
Peso	69 kg
Profundidad en G	20
Anchura en G	30
Estructura inferior altura útil	645 mm
Estructura inferior anchura útil	700 mm
Clase de protección IP	IP 41
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	G
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------