

Garant GRIDLINE

## Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DE



### Datos de pedido

Número de pedido	948251 DE
GTIN	4062406074395
Clase de artículo	9GS

### Descripción

#### Ejecución:

Armario para ordenador con puerta de doble ala con cierre independiente y panel de policarbonato o puerta de la impresora. Equipado con una pared separadora para el compartimento de la torre con estante galvanizado, estante extraíble (capacidad de carga de 45 kg) con protección contra tirones. Cajón para el teclado con bandeja portaobjetos rebajada y extraíble, apoyo para las manos de bambú y protección contra tirones. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Pasacables en la parte posterior de la carcasa. Bandeja portaobjetos de bambú.

Con carcasa de monitor TFT para pantallas planas, cerrable, con compartimento para cables. Puerta levadiza, regulable en continuo, autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

#### Suministro:

La **instalación eléctrica** incorporada fija contiene regleta (6 tomas, 250 V / 16 A con interruptor con./des.), cable de conexión 1,2 m, ventilador como protección contra sobrecalentamiento.

#### Lacado:

Cuerpo y cajón para el teclado en gris claro RAL 7035, puertas, caras frontales de los cajones y estante extraíble en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

#### Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Profundidad en G	28
Carcasa del monitor anchura útil	690 mm
Profundidad	700 mm
Carcasa del monitor altura útil	460 mm
Anchura	1000 mm
Anchura en G	40
Carcasa monitor profundidad útil	230 mm
Peso	120 kg
Altura	1620 mm
Estructura inferior anchura útil derecha	223 mm
Estructura inferior anchura útil izquierda	700 mm
Estructura inferior altura útil	645 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	F
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

## Accesorios

Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo	914221
---	--------