

Garant GRIDLINE

Carcasa de monitor TFT, Tipo: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	948401 1
GTIN	4062406074630
Clase de artículo	9GS

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de monitor **TFT** para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas levadizas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Carcasa de monitor profundidad útil arriba	150 mm
Anchura	750 mm
Peso	21 kg
Altura	600 mm
Carcasa de monitor profundidad útil abajo	230 mm
Profundidad abajo	275 mm
Profundidad arriba	200 mm

Carcasa del monitor anchura útil	690 mm
Carcasa del monitor altura útil	460 mm
Clase de protección IP	IP 41
Grosor material	0,9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa del monitor

Accesorios

Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo	914221
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11