

**Garant**

**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Clase de artículo	210

## Descripción

### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

## Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	25 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	42 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	1,51 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	15,13 mm
Ø $D_2$	21 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	4

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	0,3 mm
Serie	Power Q
Longitud total $L_{\text{tot}}$	36 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219799 1