

**Garant****Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos  
Z: 42/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Clase de artículo	210

**Descripción****Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	82 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	68 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Serie	Power Q
Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	2,05 grados

Ø de corte $D_c$	42 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Longitud total $L_{tot}$	60 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	1,5 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	22,34 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP