

**Garant****Par de guantes MASTER FIT OIL, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094307 11
GTIN	4062406074975
Clase de artículo	01H

**Descripción****Ejecución:**

Guante multiuso con **tecnología de punto 18 Gauge** y recubrimiento doble de nitrilo y nitrilo arenado. La superficie con estructura en la palma de la mano y los dedos proporciona un excelente agarre en superficies aceitadas. Exento de DMF.

MASTER FIT OIL. Con recubrimiento de nitrilo 3/4 por encima de los nudillos. Hace que el guante sea muy adecuado para entornos de trabajo húmedos y aceitosos.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Talla de guante	11
Serie	MASTER FIT

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	4121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	250 mm
Color	azul / naranja
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso