

Garant GRIDLINE

**Armario para cargas pesadas con Puerta batiente de chapa maciza, Altura: 1000 mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 942802 1000   |
| GTIN              | 4062406074692 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado).

**Paredes laterales reforzadas** para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 30

Profundidad en G: 28

Altura útil: 845 mm

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Altura   | 1000 mm  |
| Peso   | 62 kg  |
| Anchura en G                                   | 30   |
| Profundidad en G                               | 28   |
| Anchura  | 750 mm   |
| Altura útil                                    | 845 mm   |
| Profundidad                                    | 700 mm   |
| Grosor material                                | 1 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1600   |
| Ángulo de apertura de la puerta                | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo        | 25   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | bombillo modular   |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                               | Armario para cargas pesadas vacío                              |

## Accesorios

|   |                  |
|---|------------------|
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm                 | 940501 900/1000  |
| Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 30  | 942610 30        |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11  | 914226 GP11      |