

 KOMET**Plaquita de corte KOMET®, K10, Denominación: 26-660****Datos de pedido**

Número de pedido	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Clase de artículo	24T

**Descripción****Ejecución:**

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

**Idóneo para :**

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Radio angular: 0,5 mm

Código ISO plaquita de corte: TOHX 140305 EN

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	TOHX 140305 EN
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	K10
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	150 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		