


 KOMET**Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación: 14-6603****Datos de pedido**

Número de pedido	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Clase de artículo	24T

Descripción**Ejecución:**

Con ranuras de viruta en todo el contorno. Por razones de corte libre, dotado de un chaflán adicional. Ángulo de afilado 15°.

Idóneo para :

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Radio angular: 0,4 mm

Código ISO plaquita de corte: TOHX 090204 EN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TOHX 090204 EN
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	1
Clase	BK8425
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	150 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		