

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M ×
Longitud L1: M8X25****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M8X25
GTIN	4045197706690
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	44 mm
Ø D ₂	13 mm
L ₂	5 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	8,5 mm
Longitud útil L ₁	25 mm
Rosca M	M8x25
Ø exterior D	15 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
	308630 40

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40 308640 40

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para
cono de gran inclinación 40 308615 40

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado
para el tamaño del cono de gran inclinación 40 308830 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40 308620 40

Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40 308785 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40 308806 40

TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran
inclinación 40M 308670 40M

Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40 308802 40

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación
40 308600 40

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40 308765 40

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran
inclinación 40 308660 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de
gran inclinación 40 308740 40