

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X75****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M12X75
GTIN	4045197706782
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	12,5 mm
Longitud útil L ₁	75 mm
Rosca M	M12×75
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Longitud de voladizo medida A	94 mm
Ø exterior D	31 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
	308630 40

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308790 40

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para
cono de gran inclinación 40

308615 40

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308795 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308620 40

Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1
(antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de
gran inclinación 40

308820 40

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308650 40