

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M10X25****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M10X25
GTIN	4045197706720
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Rosca M	M10×25
Longitud de voladizo medida A	44 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Longitud útil L ₁	25 mm
Ø exterior D	20 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
	308615 40

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308610 40

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40

308600 40

TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M

308670 40M

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308660 40

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308650 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308620 40