

Garant
Soporte de apriete eco-VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	273871 16
GTIN	4045197702258
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte para plaquitas eco n.º 273875.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas eco).

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Altura del mango h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Anchura de función L_4	21 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500