


Garant**Soporte de apriete eco-VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273871 20
GTIN	4045197702265
Clase de artículo	21W

Descripción**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas eco n.º 273875.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas eco).

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L_4 : 25 mm

L_1 : 93,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

Anchura de función L_4	25 mm
Altura del mango h	20 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo apriete	279910
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9