

Garant**Soporte de apriete eco-VARIO-LINE, derecha, Altura del mango h: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273870 25
GTIN	4045197702241
Clase de artículo	21W

Descripción**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas eco n.º 273874.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (soporte para plaquitas eco).

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L_4 : 30 mm

L_1 : 95,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descripción técnica

L_2	24,5 mm
Anchura de función L_4	30 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Altura del mango h	25 mm
L_1	95,5 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10