

Garant
Soporte para plaquitas eco-VARIO-LINE, derecha, Ancho de tronzado w: 5mm

Datos de pedido

Número de pedido	273874 5
GTIN	4045197702913
Clase de artículo	21W

Descripción
Idóneo para :

Soporte de apriete eco n.º 273870 o soporte de base n.º 319145 RR/LR.

Refrigeración interior: sí

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 28 mm

L_3 : 28,5 mm

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
L_3	28,5 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

