

Garant**Soporte para plaquitas eco-VARIO-LINE, izquierda, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273875 2
GTIN	4045197702937
Clase de artículo	21W

Descripción**Idóneo para :**

Soporte de apriete eco n.º 273871 o soporte de base n.º 319145 RL/LL.

Refrigeración interior: sí

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 21 mm

L_3 : 21,5 mm

Descripción técnica

L_3	21,5 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	21 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

