

**Garant****Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cilíndrica, HSK-A 63, Rosca M × Longitud L1: M16X100****Datos de pedido**

Número de pedido	307042 M16X100
GTIN	4045197707031
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.  
Con perforación de chip RFID de Balluff.

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	126 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Rosca M	M16 X 100
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	17 mm

Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca