

Garant**Cono de sujeción plano, PSC 50 corto, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308501 8
GTIN	4045197703323
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	8 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø exterior D	28 mm
Adaptador	PSC 50 corto

Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Reducción PSC PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50
Prolongación PSC-50 / PSC-50 Medida A 80 mm	318895 80