

Garant
Cono de contracción térmica, PSC 40 corto, Ø de sujeción D1: 14mm

Datos de pedido

Número de pedido	308566 14
GTIN	4045197703545
Clase de artículo	31C

Descripción
Ejecución:

- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 – 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893 y juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Ø de sujeción D₁: 14 mm

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Ø exterior D: 34 mm

Ø D₂: 27 mm

Descripción técnica

Ø D ₂	27 mm
Ø de sujeción D ₁	14 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm

Ø exterior D	34 mm
Adaptador	PSC 40 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Armario inferior	354290
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354236 12,1-16