

**Garant**

**Cono de contracción térmica, PSC 40 corto, Ø de sujeción D1: 18mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	308566 18
GTIN	4045197703569
Clase de artículo	31C

**Descripción**

**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

**Partes opcionales:**

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 – 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893 y juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	18 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	PSC 40 corto
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/308566-18>