

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 50astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 50
GTIN	4045197708168
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
Pienin ØD	35 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Kulma $\gamma$	50 astetta
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)

saavutettava viisteen korkeus h	23 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
suurinØ D <sub>1</sub>	73 mm
saavutettava viisteen leveys b	18 mm
Hampaan syöttö arvossa h <sub>max</sub>	0,13 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219811
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP