

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, SK 40, Kierteenleikkausalue: M14-33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 24 mm

Pituudentasaus, veto: 24 mm

Ulko-Ø D: 79 mm

Sisä-Ø D₁: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 138 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Pituudentasaus, työntö	24 mm
Ulko-Ø D	79 mm
Pituudentasaus, veto	24 mm
Ulkonema A-mitta	138 mm
Sisä-Ø D ₁	48 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335440 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335640 12
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335440 12
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 18 mm	335440 18

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 18 mm	335640 18
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335640 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 22 mm	335440 22
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 28 mm	335640 28
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335440 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335640 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335440 20
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 25 mm	335440 25
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335640 11
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 28 mm	335440 28
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Pikavaihtopidin ilmaturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335440 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 22 mm	335640 22
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335640 20
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40