

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, SK 50, Kierteenleikkausalue: M14-33****Tilastiedot**

Tilausnumero	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Pituudentasaus, työntö: 24 mm

Pituudentasaus, veto: 24 mm

Ulko-Ø D: 79 mm

Sisä-Ø D₁: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 133 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	79 mm
Ulkonema A-mitta	133 mm
Pituudentasaus, veto	24 mm
Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Sisä-Ø D ₁	48 mm
Pituudentasaus, työntö	24 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 28 mm	335640 28
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 18 mm	335640 18
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335640 16
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 18 mm	335440 18
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335440 16
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 22 mm	335440 22
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 20 mm	335640 20
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Momenttinvaihtopääkiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335440 20
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 22 mm	335640 22
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335640 12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335440 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 25 mm	335440 25
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335640 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335440 12
Momenttinvaihtopääkiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335640 11
	335440 11

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 11 mm

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 50

308615 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308620 50

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50

308740 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 50

308720 50

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 28 mm

335440 28