

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 63, Kierteenleikkausalue: M14-33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334652 M14-33
GTIN	4045197708090
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Pituudentasaus, työntö: 17,5 mm

Pituudentasaus, veto: 17,5 mm

Ulko-Ø D: 86 mm

Sisä-Ø D₁: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 141 mm

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	48 mm
Pituudentasaus, veto	17,5 mm
Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Pituudentasaus, työntö	17,5 mm
Ulko-Ø D	86 mm
Ulkonema A-mitta	141 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 28 mm	335440 28
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335440 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 22 mm	335640 22
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 18 mm	335440 18
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 20 mm	335640 20
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335640 12
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 22 mm	335440 22
	335440 14

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 14 mm

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 14 mm

335640 14

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 18 mm

335640 18

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 20 mm

335440 20

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 16 mm

335640 16

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 28 mm

335640 28

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 11 mm

335440 11

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 11 mm

335640 11

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 12 mm

335440 12

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 25 mm

335440 25