

**Garant****Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 100, Kierteenleikkausalue: M14-33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus****Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

**Käyttö:**

- Kalibroituja kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

**Huomautus:**

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Pituudentasaus, työntö: 17,5 mm

Pituudentasaus, veto: 17,5 mm

Ulko-Ø D: 86 mm

Sisä-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 144 mm

## Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Pituudentasaus, veto	17,5 mm
Ulkonema A-mitta	144 mm
Pituudentasaus, työntö	17,5 mm
Ulko-Ø D	86 mm
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 28 mm	335440 28
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335640 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 22 mm	335640 22
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 20 mm	335640 20
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335640 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335440 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335440 11
	335640 14

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren  
Ø 14 mm

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 18 mm

335440 18

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren  
Ø 28 mm

335640 28

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 16 mm

335440 16

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren  
Ø 12 mm

335640 12

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren  
Ø 18 mm

335640 18

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 20 mm

335440 20

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 25 mm

335440 25

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 22 mm

335440 22

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkestä Kierretapinvarren  
Ø 12 mm

335440 12