

Garant**Weldon-istukka Muoto AD, SK 50 erittäin lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300412 20
GTIN	4045197708335
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysruuvi tartuntaurassa.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Standardi:

Ähnlich DIN 69871.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308830, vaihtoruuvi nro 309901.

Pyörintätarkkuus: $\leq 3 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 40 mm

Ulko-Ø D: 69,9 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	40 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	69,9 mm
Sovitin	SK 50 erittäin lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Weldonistukka