




Modulaarinen ruuvipuristin, pitkä, Leukaväli A: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362105 125
GTIN	2050001774262
Tuoteluokka	35G

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana alasetoleuka, 1 työkalutuki, 2 urakappaleita nro 362160 koko 16/16, 1 kiristysavain, 1 poikittainen kiristysavain.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue b	320 mm
Perusrungon korkeus G	40 mm
Leukojen korkeus C	40 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 125
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
Leukaväli A	125 mm

Kokonaispituus L	520 mm
Paino	18,3 kg
enimmäiskiristysvoima 60 Nm	25 kN
Sarja	Gerardi 125
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Liikkuva leuka (kpl) Leukojen leveydelle 125 mm	362143 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm	362160 18/16
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362146 125
Kiinnityselementti (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362144 125
Prismaleuat (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362125 125
Modulaarielementti, liikkuva (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362145 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362147 125
Kiinnityssalpari Leukojen leveydelle 125 mm	362120 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Modulaarielementti, kiinteä (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362150 125
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362148 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm	362160 14/16

