

HOLEX**Kynä, Varren Ø d: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358740 12
GTIN	4045197707482
Tuoteluokka	32B

Kuvaus**Malli:**

Runko alumiinia, Weldon-varsi. Portaaton esikiristyksen säätö. Merkintäsyvyys 0,1 – 0,3 mm.

Etu:

Pinnan tiivistys, joten materiaali ei heikkene eikä vahingoitu. Merkintänopeus vastaa suurinta mahdollista syöttönopeutta. Erittäin kulutuksenkestävä, ja erikoisneula pysyy pitkään käyttökelpoisena. Soveltuu pyöreiden pintojen merkintään. Soveltuu käytettäväksi sorvissa. Korkea prosessiturvallisuus. **Nopea neulan vaihto** helpon ulosvetotoiminnon ansiosta. Työkappaleen epätasaisuus kompensoidaan jopa 7 mm:iin saakka (mallista riippuen).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten alumiinin, titaanin, teräksen, pronssin, kuparin, messingin, muovien jne., merkitsemiseen. Pienempi neulakärki mahdollistaa kovien pintojen merkitsemisen 57 HRC:hen saakka.

Toimituksen sisältö:

Koko 12 – mukana **3 neulaa** nro 358745 koko 0,3 – 0,5 – 0,8.

Koko 20 – mukana **3 neulaa** nro 358745, koko 0,3 – 0,6 – 1,0.

Tekninen kuvaus

L	66 mm
Varren Ø d	12 mm
Ø D ₁	3 mm
Tuotetyyppi	Merkintätyökalu

Tarvikkeet

Vaihtoneula Säde 0,6 mm	358745 0,6
Vaihtoneula Säde 1,0 mm	358745 1,0
Vaihtoneula Säde 0,3 mm	358745 0,3
Vaihtoneula Säde 0,5 mm	358745 0,5
Vaihtoneula Säde 0,8 mm	358745 0,8