

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SG

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä