

**Mittakello IP54, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Tuoteluokka	42C

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, **suojattu roiskevedellä, öljyä ja likaa vastaan**. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	10 mm

Mittausvoima	0,7 - 1,6 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Standardi	DIN 878
IP-suojaluokka	IP 54
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 19/7	434900 19/7
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5

Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 40/7,8	434900 40/7,8
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 19/8	434900 19/8
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 32	434900 32
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 40/10	434900 40/10
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20

Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 19/11	434900 19/11
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 19/10	434900 19/10
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 19/9	434900 19/9
Mittakellon lasi Tyyppi 58	432260 58