

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
Jousisarja	259044 2
ISO-koodi pidin	A25T PCKNR/L12
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Aluslevy	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	75 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500