

Garant**CNMM 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250452 HB7020 |
| GTIN | 4045197711243 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CNMM 120408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| lastunmurtaja | SR |
| Pääkäyttöalue | P |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 300 m/min |
| Syöttö f | 0,4 - 1,2 mm/kierr, |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 2 - 10 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | HB7020 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 120408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |