

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Aluslevy	259031 2
Keskisiirto L ₃	22 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Jousisokka-srj.	259047 2
ISO-koodi pidin	A32U PCKNR/L12
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisarja	259044 2
Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	75 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3xD

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500