

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Huomautus:**

Käytettävä KNUX 1604..L -kääntöterän kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Keskisiirto L ₃	20,5 mm
Jousisarja	259044 3
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 17
ISO-koodi pidin	A25T CKUNR/L16
Ruuvi kynnelle	259021 3
Nasta	259049 4
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	36 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea

SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 17	259038 17
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Jousisarja10 osaa Tyyppi 3	259044 3
Sokka Tyyppi 4	259049 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600