

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251016 32/16  |
| GTIN         | 4045197711588 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Käytettävä KNUX 1604..L -kääntöterän kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Kiinnitysrauta                         | 259038 17       |
| Nasta                                  | 259049 4        |
| Jousi                                  | 259046 3        |
| Sopiva kääntöterä                      | KNUX 1604.. R/L |
| Ruuvi kynnelle                         | 259021 3        |
| Terän koko                             | 16 mm           |
| Jousisarja                             | 259044 3        |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 40 mm           |
| ISO-koodi pidin                        | A32U CKUNR/L16  |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 22 mm           |
| Aluslevy                               | 259031 6        |
| Kokonaispituus L                       | 350 mm          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 31 mm           |
| Asetuskulma κ                          | 93 astetta      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 32 mm           |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Standardi                | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa               | Oikea                           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3xD                             |
| Sisäjähdytys             | kyllä                           |
| Käyttö                   | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi              | SisäSORVAUSPIDIN                |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Aluslevy Tyyppi 6  | 259031 6    |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 17   | 259038 17   |
| PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm                         | 674242 4    |
| Sokka Tyyppi 4   | 259049 4    |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys<br>Kokonaispituus 50 mm                 | 659874 50   |
| Jousi Tyyppi 3   | 259046 3    |
| Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3   | 259021 3    |
| Jousisarja10 osaa Tyyppi 3   | 259044 3    |
| Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin<br>kiristysmomentti 1600 cNm    | 659906 1600 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |