


**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	100 - 300 m/min
lastunmurtaja	SG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä