

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Jousisarja	259044 2
ISO-koodi pidin	A25T PCKNR/L12
Jousisokka-srj.	259047 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitysvipu	259015 2
Keskisiirto L_3	17 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L_2	23 mm
Asetuskulma κ	75 astetta
varren Ø D_s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3xD

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500