

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Huomautus:**

Käytettävä KNUX 1604..R -kääntöterän kanssa.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A25T CKUNR/L16
Kiinnitysrauta	259038 16
Ruuvi kynnelle	259021 3
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	20,5 mm
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Jousisarja	259044 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Nasta	259049 4
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen

SisäSORvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORvauspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysrauta Tyyppi 16	259038 16
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
Sokka Tyyppi 4	259049 4
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600