

**Garant****Kuormalavojen siirtoalusta, Kuormatason leveys x syvyys: 1200X800/Hmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä kulmaprofiilirakenne, 4 tartuntakulmaa kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen. Joustavat kokokumirenkaat, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa rullalaakeroidut navat. Käytännöllinen työntökaari. Ergonominen kahva, jonka Haptoprene®-pinnoite takaa erittäin mukavan otteen myös märin tai öljyisin käsin.

**Käyttö:**

Kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

**Tekninen kuvaus**

Kantavuus	1200 kg
Pyörän Ø	160 mm
Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	39 kg

Korkeus	300 mm
Kuormatason korkeus	245 mm
Leveys	1275 mm
Kuormatason leveys	1210 mm
Kuormatason syvyys	810 mm
Syvyys	875 mm
Työntökahva	kyllä
Tuotetyyppi	Kuormalavan siirtoalusta