



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Työtasanne teräsristikolla siirrettävä mahdollinen askelmäärä 2 – 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966149 3
GTIN	4031405510197
Tuoteluokka	98G

### Kuvaus

**Malli:**

Vakaa, hitsattu putkirakenne, portaat luistamatonta teräsritilälevyä. Palkkien päädyissä liukumattomat muovitulpat. Siirrettävissä kahden nostopyörän varassa. Ylätasanne 550 x 300 mm.

### Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,6 m
Pohja-alan leveys	0,73 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Pohja-alan syvyys	0,97 m
Paino	12 kg
Tasanteen leveys	550 mm
Pyörät	kyllä
Portaan rakenne	Porras
Tasanteen syvyys	300 mm

Saavutettavuus	yksipuolinen
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,6 m
Materiaali	hitsattu putkirakenne, portaat luistamatonta teräsritilälevyä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne