

Garant

Kopiojyrsin erik. pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212606 12
GTIN	4045197712745
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	145 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Kääntöterän ruuvi	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10 mm
Pituus Ø d_1	85 mm
Terän Ø D_c	12 mm
Ulkoneman pituus L_1	22 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Kiinnitysruuvi	219872
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2