

Garant**Kopiojyrsin pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212603 20
GTIN	4045197712721
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus Ø d_1	75 mm
Ø d_1	17 mm
Kokonaispituus L_{ges}	141 mm
Ulkoneman pituus L_1	34 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterän ruuvi	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kiinnitysruuvi	219874
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP