

**Garant****Kopiojyrsin lyhyt, Lieriövarsi., Ø D: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212601 32
GTIN	4045197712677
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	32 mm
Kääntöterän ruuvi	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø $d_1$	27 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	186 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	100 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219876
----------------	--------