

Garant
Kopiojyrsin erik. pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212606 16
GTIN	4045197712752
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomaus:

Kierrosluke laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus Ø d_1	100 mm
Kokonaispituus L_{ges}	166 mm
Ulkoneman pituus L_1	28 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Ø d_1	14 mm
Kääntöterän ruuvi	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kiinnitysruuvi	219873