

Garant**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212620 10
GTIN	4045197712783
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjäähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	10 mm
Kääntöterän ruuvi	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Kiinnityskierre M	M5
Pituus 1	23 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjäähdytys	ei
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219871
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP